



Nyeles hajtószár, 1/4 col, Teljes hossz: 150mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	632800 150
GTIN	4018754012299
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Ütésálló műanyag nyéllel.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-E 6,3**

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Figyelem:

FIGYELEM!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 632829

Műszaki leírás

Teljes hossz	150 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Termék fajtája	Dugókulcs