



Nyeles hajtószár, 1/4 col Rugalmas szár, Teljes hossz: 240mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	632900 240
GTIN	4018754278985
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Ütésálló műanyag nyéllel.

Felhasználás:

Csak jobbos meghúzáshoz maximum 5 Nm-ig.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120.**

DIN 3122-E 6,3

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Műszaki leírás

Teljes hossz	150 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Termék fajtája	Dugókulcs