



## Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 32 darabos, Típus: 6



### Rendelési adatok

Rendelés száma	639066 6
GTIN	4018754261109
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

**Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.** Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

#### Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 – M22 menettel és belső Torx®-hoz M5 – M14 menettel.

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

#### Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 18 db 642200 sz. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 méret

Rátűzőkulcsok Torx®-hoz: 8 db hasonló mint a 643650 sz. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60 méret

Keresztmarkolat: 1 db 641300 sz. 300 méret

Toldószárak: 3 db 641000 sz. 75; 130; 255 méret

Kardáncsukló: 1 db 641600 sz. 1/2 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 640100 sz. 1/2 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

### Műszaki leírás

Profil	6-szög dugókulcs
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz

Tartalom (db)	32
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	8-34 mm
Hossz	454 mm
Szélesség	253 mm
Magasság	64 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

## Tartozék

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 34 mm	642200 34
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 32 mm	642200 32
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642200 16
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 12 mm	642200 12
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641000 130
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642200 22
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 11 mm	642200 11
Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 300 mm	641300 300
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642200 17
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642200 24
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642200 18
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 14 mm	642200 14
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 15 mm	642200 15
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641600 1/2
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642200 13
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 27 mm	642200 27
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 8 mm	642200 8
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 75 mm	641000 75
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641000 255

## Adatlap

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642200 19
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 10 mm	642200 10
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 30 mm	642200 30
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642200 21