

**Garant****Menetmetsző, M: M27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	140400 M27
GTIN	4045197714800
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma. **≥ M3-as mérettől kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **2 menetemelkedésnyi elővágórész. Leppelt és nitridált;** homlokszög kb. 15°.

Vágásirány: jobbos

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 3 mm

Külső Ø: 65 mm

Magasság: 25 mm

**Műszaki leírás**

Magasság	25 mm
Emelkedés	3 mm
Külső Ø	65 mm
Tűrési osztály	DIN 13 6g

Menetméret	M27
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		