

**Garant****POMX 10T5ZEER M, HB9640, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213181 INOX
GTIN	4045197714916
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Kivitel:**

Stabil lapka kivitel (vastagság = 5,9 mm).

Pozitív nagy előtolású geometria.

Síkvágóél hossza: 2 mm a nagyon jó felületminőség érdekében.

Különösen gazdaságos az 5 vágóél következtében.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p\max} = 2,2$  mm.

**Műszaki leírás**

Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	4,8 mm
Előtolás $f_z$ / fog	1 mm
Típus	INOX
Cserék / élek száma	5
Váltólapka ISO kód	POMX 10T5ZEER M
Minőség	HB9640

Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	360 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	320 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	280 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	S
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		