

Garant**POMX 10T5ZEER M, HB9645, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213184 INOX
GTIN	4045197714923
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Stabil lapka kivitel (vastagság = 5,9 mm).

Pozitív nagy előtolású geometria.

Síkvágóél hossza: 2 mm a nagyon jó felületminőség érdekében.

Különösen gazdaságos az 5 vágóél következtében.

Előnyös nehéz alkalmazásoknál (megszakított felületeknél) történő felhasználáshoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p,max} = 2,2$ mm.

Műszaki leírás

Típus	INOX
Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	4,8 mm
Előtolás f_z / fog	1 mm
Cserék / élek száma	5
Váltólapka ISO kód	POMX 10T5ZEER M

Minőség	HB9645
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	S
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		