

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/12mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250034 25/12
GTIN	4062406082949
Árucikk kategória	21U

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A25X DCLNR/L12
Beállítási szög κ	95 fok
Lapkaméret	12 mm
Középtolódás L_3	17 mm
Alátétlapka	259033 2
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	29,5 mm
Alátétlapka csavar	259027 2
Teljes hossz L	225 mm
Befogási magasság L_2	24,3 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű	259036 1
Szár Ø D_s	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés