

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 32/12mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250034 32/12
GTIN	4062406082956
Árucikk kategória	21U

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A32X DCLNR/L12
Teljes hossz L	288 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	38 mm
Középtolódás L ₃	22 mm
Alátétlapka csavar	259027 2
Beállítási szög κ	95 fok
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Lapkaméret	12 mm
Alátétlapka	259033 2
Befogási magasság L ₂	31 mm
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű	259036 1
Szár Ø D _s	35 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés