

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/12mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250035 25/12
GTIN	4062406082963
Árucikk kategória	21U

Műszaki leírás

Középtolódás L ₃	17 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	29,5 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Kés ISO kódja	A25X DCLNR/L12
Alátétlapka csavar	259027 2
Lapkaméret	12 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Alátétlapka	259033 2
Befogási magasság L ₂	24,3 mm
Teljes hossz L	225 mm
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű	259036 1
Szár Ø D _s	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés