

Garant GRIDLINE

Munkapad, 9 fiók, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	921084 1500
GTIN	4062406083038
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből 4-szög alsó merevítővel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal.

A fiókház mindig RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonatú**. A fiók előlapok eltérő színűek lehetnek. Nincsenek körbefutó zavaró élek az optimális tisztítás és felület kihasználás érdekében, felosztó elemekkel (dobozok, keményhab betétek, hasított elválasztó lemezekkel). Fiók rögzítő 25 mm-es osztásban.

Zárrendszer hengerzárral 5 lamellával, 5 lamellával, moduláris zárbetét. Zárberendezéshez alkalmas.

Elhelyezés:

Fiók előlap magassága (balra) mm: 75, 75, 100, 125, 150

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 150, 200

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. **A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Alapszekrény szélessége	1300 mm
Súly	179,3 kg
Munkalap mélysége	750 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Alapszekrény mélysége	700 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókok száma	4
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Magasság	850 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Sorozat	Ready-to-go
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiókház hasznos magassága	525 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 20X20	951885 20X20
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 100/3	950320 100/3
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/3	950300 75/3
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20	951910 20X20
Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125
Csillag-villáskulcs készlet Szerszámok száma 20	952505 20
Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 10	953521 10
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 100/2	950320 100/2
Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 125/4	950320 125/4
Műhelytartozék készlet Szerszámok száma 22	955071 22
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 125/1	950320 125/1
Kivehető betét 2 kulccsal Zárszám Ho (3-jegyű) 003	950050 003
Lágy PVC védőlap, átlátszó Szélesség 1500 mm	951951 1500
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 125/6	950320 125/6
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20	951830 20X20
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/3	950320 75/3
Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col Szerszámok száma 39	953833 39
Dugókulcs készlet 1/2 col Szerszámok száma 32	953821 32
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/1	950300 75/1
Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col Szerszámok száma 37	953828 37

Műhelytartozék készlet Szerszámok száma 26	955081 26
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/2	950300 75/2
Fogó készlet Szerszámok száma 5	954295 5
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/2	950320 75/2
Fogó készlet Szerszámok száma 5	954305 5
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 125/3	950320 125/3
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/1	950320 75/1
Előrajzolás és fűrészelés Szerszámok száma 8	954895 8
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 100/1	950320 100/1
Reszelő készlet Szerszámok száma 6	952253 6
Kiszerező szerszám Típus 1	950070 1
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 150/5	950320 150/5
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 150/4	950320 150/4
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Műhelytartozék készlet Szerszámok száma 22	955072 22
Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 10	953522 10
Fogó készlet 8×20G Szerszámok száma 5	954306 5