

Garant GRIDLINE

Munkapad, 9 fiók, sötét Eluplan munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	921087 1500
GTIN	4062406083045
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből 4-szög alsó merevítővel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal.

A fiókház mindig RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonatú**. A fiók előlapok eltérő színűek lehetnek. Nincsenek körbefutó zavaró élek az optimális tisztítás és felület kihasználás érdekében, felosztó elemekkel (dobozok, keményhab betétek, hasított elválasztó lemezekkel). Fiók rögzítő 25 mm-es osztásban.

Zárrendszer hengerzárral 5 lamellával, 5 lamellával, moduláris zárbetét. Zárberendezéshez alkalmas.

Elhelyezés:

Fiók előlap magassága (balra) mm: 75, 75, 100, 125, 150

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 150, 200

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. **A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Munkalap vastagsága	50 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Alapszekrény mélysége	700 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Munkalap hossza	1500 mm
Fiókok száma	4
Munkalap mélysége	750 mm
Sorozat	Ready-to-go
Súly	165,3 kg
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókház hasznos magassága	525 mm
Alapszekrény szélessége	1300 mm
Magasság	850 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Fogó készlet Szerszámok száma 5	954305 5
Reszelő készlet Szerszámok száma 6	952253 6
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 125/3	950320 125/3
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/1	950300 75/1
Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Kiszerező szerszám Típus 1	950070 1
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20	951910 20X20
Csillag-villáskulcs készlet Szerszámok száma 20	952505 20
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 100/1	950320 100/1
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 20X20	951885 20X20
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20	951830 20X20
Fogó készlet Szerszámok száma 5	954295 5
Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col Szerszámok száma 39	953833 39
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/3	950320 75/3
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 100/2	950320 100/2
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 100/3	950320 100/3
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/1	950320 75/1
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
	950320 150/5

Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság /
típus 150/5

Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 10

953521 10

Műhelytartozék készlet Szerszámok száma 26

955081 26

Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság /
típus 125/6

950320 125/6

Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság /
típus 125/1

950320 125/1

Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col Szerszámok száma 37

953828 37

Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság /
típus 125/4

950320 125/4

easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság /
típus 75/3

950300 75/3

Kivehető betét 2 kulccsal Zárszám Ho (3-jegyű) 003

950050 003

easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság /
típus 75/2

950300 75/2

Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság /
típus 75/2

950320 75/2

Dugókulcs készlet 1/2 col Szerszámok száma 32

953821 32

Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság /
típus 150/4

950320 150/4

Műhelytartozék készlet Szerszámok száma 22

955071 22

Fiók Fiók előlap magasság 100 mm

927800 100

Előrajzolás és fűrészelés Szerszámok száma 8

954895 8

Műhelytartozék készlet Szerszámok száma 22

955072 22

Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 10

953522 10

Fogó készlet 8x20G Szerszámok száma 5

954306 5