

Garant GRIDLINE

Munkapad, bal oldalon ajtó, jobb oldalon 4 fiók, hosszúrekeszes fiók, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	921124 1500
GTIN	4062406083090
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből 4-szög alsó merevítővel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal.

A fiókház mindig RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonatú**. A fiók előlapok eltérő színűek lehetnek. Nincsenek körbefutó zavaró élek az optimális tisztítás és felület kihasználás érdekében, felosztó elemekkel (dobozok, keményhab betétek, hasított elválasztó lemezekkel). Fiók rögzítő 25 mm-es osztásban.

Zárrendszer hengerzárral 5 lamellával, 5 lamellával, moduláris zárbetét. Zárberendezéshez alkalmas.

Hosszúrekeszes fiók nagyméretű szerszámok tárolásához.

Elhelyezés:

Ajtó magassága (balra) mm: 325

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 50, 75, 75, 125

Hosszúrekeszes fiók előlap magassága mm: 125

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. **A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Alapszekrény mélysége	700 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Alapszekrény szélessége	1300 mm
Sorozat	Ready-to-go
Fiókok száma	4
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Fiókház hasznos magassága	325 mm
Hosszú fiókrekesz hasznos mélysége	500 mm
Magasság	850 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Hosszú fiókrekesz hasznos szélessége	1100 mm
Súly	150,1 kg
Munkalap vastagsága	50 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Műhelytartozék készlet Szerszámok száma 26	955081 26
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20	951830 20X20
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 50/3	950300 50/3
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/1	950300 75/1
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 100/3	950320 100/3
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 20X20	951885 20X20
Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125
Csillag-villáskulcs készlet Szerszámok száma 20	952505 20
Kiszerező szerszám Típus 1	950070 1
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 125/6	950320 125/6
Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col Szerszámok száma 39	953833 39
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 125/1	950320 125/1
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Lágy PVC védőlap, átlátszó Szélesség 1500 mm	951951 1500
Dugókulcs készlet 1/2 col Szerszámok száma 32	953821 32
Kivehető betét 2 kulccsal Zárszám Ho (3-jegyű) 003	950050 003
Fogó készlet Szerszámok száma 5	954305 5
	950300 50/2

easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság /
típus 50/2

Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság /
típus 75/2

950320 75/2

Fogó készlet Szerszámok száma 5

954295 5

Reszelő készlet Szerszámok száma 6

952253 6

Előrajzolás és fűrészelés Szerszámok száma 8

954895 8

Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság /
típus 100/2

950320 100/2

Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság /
típus 75/1

950320 75/1

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21

914227 KO21

Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság /
típus 125/3

950320 125/3

easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság /
típus 75/2

950300 75/2

Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság /
típus 100/1

950320 100/1

Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20

951910 20X20

Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12

914226 KO12

Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 10

953521 10

Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság /
típus 75/3

950320 75/3

Fiók Fiók előlap magasság 50 mm

927800 50

easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság /
típus 75/3

950300 75/3

Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság /
típus 125/4

950320 125/4

easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság /
típus 50/1

950300 50/1

Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col Szerszámok száma 37

953828 37

Műhelytartozék készlet Szerszámok száma 22

955071 22

Műhelytartozék készlet Szerszámok száma 22

955072 22

Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 10	953522 10
Fogó készlet 8×20G Szerszámok száma 5	954306 5