

Garant GRIDLINE

Munkapad, bal oldalon ajtó, jobb oldalon 4 fiók, hosszúrekeszes fiók, bambusz munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	921131 1500
GTIN	4062406083113
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből 4-szög alsó merevítővel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal.

A fiókház mindig RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonatú**. A fiók előlapok eltérő színűek lehetnek. Nincsenek körbefutó zavaró élek az optimális tisztítás és felület kihasználás érdekében, felosztó elemekkel (dobozok, keményhab betétek, hasított elválasztó lemezekkel). Fiók rögzítő 25 mm-es osztásban.

Zárrendszer hengerzárral 5 lamellával, 5 lamellával, moduláris zárbetét. Zárberendezéshez alkalmas.

Hosszúrekeszes fiók nagyméretű szerszámok tárolásához.

Elhelyezés:

Ajtó magassága (balra) mm: 425

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 100, 150

Hosszúrekeszes fiók előlap magassága mm: 125

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. **A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Munkalap hossza	1500 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Sorozat	Ready-to-go
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Alapszekrény szélessége	1300 mm
Magasság	950 mm
Alapszekrény mélysége	700 mm
Hosszú fiókrekesz hasznos mélysége	500 mm
Súly	151,2 kg
Hosszú fiókrekesz hasznos szélessége	1100 mm
Fiókház hasznos magassága	425 mm
Fiókok száma	4
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 10	953521 10
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20	951910 20X20
Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 150/4	950320 150/4
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/2	950320 75/2
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 150/5	950320 150/5
Kivehető betét 2 kulccsal Zárszám Ho (3-jegyű) 003	950050 003
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 100/2	950320 100/2
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 100/3	950320 100/3
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/2	950300 75/2
Reszelő készlet Szerszámok száma 6	952253 6
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col Szerszámok száma 37	953828 37
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/3	950320 75/3
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 20X20	951885 20X20
Dugókulcs készlet 1/2 col Szerszámok száma 32	953821 32
Műhelytartozék készlet Szerszámok száma 22	955071 22

easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/3	950300 75/3
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/1	950300 75/1
Lágy PVC védőlap, átlátszó Szélesség 1500 mm	951951 1500
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 100/1	950320 100/1
Csillag-villáskulcs készlet Szerszámok száma 20	952505 20
Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col Szerszámok száma 39	953833 39
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/1	950320 75/1
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20	951830 20X20
Kiszerező szerszám Típus 1	950070 1
Fogó készlet Szerszámok száma 5	954305 5
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Műhelytartozék készlet Szerszámok száma 26	955081 26
Tisztító- és ápoló olaj készlet Típus 1	926403 1
Előrajzolás és fűrészelés Szerszámok száma 8	954895 8
Fogó készlet Szerszámok száma 5	954295 5
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Fogó készlet 8x20G Szerszámok száma 5	954306 5
Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 10	953522 10
Műhelytartozék készlet Szerszámok száma 22	955072 22