

Garant GRIDLINE

Munkapad, bal oldalon ajtó, jobb oldalon 4 fiók, hosszúrekeszes fiók, sötét Eluplan munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1500mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	921137 1500
GTIN	4062406083137
Árucikk kategória	9GG

Leírás

Kivitel:

Munkapad stabil acélszerkezetből 4-szög alsó merevítővel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal.

A fiókház mindig RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonatú**. A fiók előlapok eltérő színűek lehetnek. Nincsenek körbefutó zavaró élek az optimális tisztítás és felület kihasználás érdekében, felosztó elemekkel (dobozok, keményhab betétek, hasított elválasztó lemezekkel). Fiók rögzítő 25 mm-es osztásban.

Zárrendszer hengerzárral 5 lamellával, 5 lamellával, moduláris zárbetét. Zárberendezéshez alkalmas.

Hosszúrekeszes fiók nagyméretű szerszámok tárolásához.

Elhelyezés:

Ajtó magassága (balra) mm: 425

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 100, 150

Hosszúrekeszes fiók előlap magassága mm: 125

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. **A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Sorozat	Ready-to-go
Munkalap hossza	1500 mm
Fiókok száma	4
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Fiókház hasznos magassága	425 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Hosszú fiókrekesz hasznos mélysége	500 mm
Magasság	950 mm
Alapszekrény mélysége	700 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Alapszekrény szélessége	1300 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Hosszú fiókrekesz hasznos szélessége	1100 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Súly	144,2 kg
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Dugókulcs készlet 1/2 col Szerszámok száma 32	953821 32
Fogó készlet Szerszámok száma 5	954295 5
Csillag-villáskulcs készlet Szerszámok száma 20	952505 20
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/1	950300 75/1
Műhelytartozék készlet Szerszámok száma 26	955081 26
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 100/3	950320 100/3
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20	951910 20X20
Kivehető betét 2 kulccsal Zárszám Ho (3-jegyű) 003	950050 003
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/3	950300 75/3
Fogó készlet Szerszámok száma 5	954305 5
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/3	950320 75/3
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 150/5	950320 150/5
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20	951830 20X20
Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col Szerszámok száma 39	953833 39
Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 150/4	950320 150/4
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Reszelő készlet Szerszámok száma 6	952253 6

Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/1	950320 75/1
Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col Szerszámok száma 37	953828 37
Műhelytartozék készlet Szerszámok száma 22	955071 22
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 20X20	951885 20X20
Kiszerező szerszám Típus 1	950070 1
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 100/1	950320 100/1
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/2	950320 75/2
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 100/2	950320 100/2
Előrajzolás és fűrészelés Szerszámok száma 8	954895 8
Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 10	953521 10
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/2	950300 75/2
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 10	953522 10
Fogó készlet 8x20G Szerszámok száma 5	954306 5
Műhelytartozék készlet Szerszámok száma 22	955072 22