

Garant GRIDLINE

**Vario Basic munkapad, hátfallal, magasság 850 mm, bambusz munkalap,
Munkalap hossza: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922021 1000
GTIN	4062406083144
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Plusz hátfal a teherbírás növeléséhez. A merevítéshez 1 × pár sarokmerezítővel.

Tartalom:

2 × lábész, 1 × pár sarokmerezítő, 1 × két darabos hátfal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és lábészek RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Munkalap anyaga	Bambusz
Munkalap hossza	1000 mm
Súly	50 kg

Munkalap vastagsága	50 mm
Magasság	850 mm
Sorozat	vario Basic
Munkalap mélysége	750 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	600 kg
Lapvastagság	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

Tartozék

Hátfal / rakodópolcegyrészes Laphossz 1000 mm	927140 1000
Munkalap vastagsága 50 mmkeresztirányban ragasztott bambuszból Munkalap hossza 1000 mm	926001 1000
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800
Sarokmervítő Típus 1	927122 1