

Garant GRIDLINE

**Vario Basic munkapad, hátfallal, magasság 850 mm, bükk-multiplex munkalap, Munkalap hossza: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922024 1000
GTIN	4062406083175
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábreszek keresztmerezítéssel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Plusz hátfal a teherbírás növeléséhez. A merevítéshez 1 × pár sarokmerezítéssel.

**Tartalom:**

2 × lábresz, 1 × pár sarokmerezítő, 1 × két darabos hátfal, munkalap.

**Opcionális tartozék:**

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoporthoz.

**Szín:**

Ház és lábreszek RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtaókarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Súly	50 kg
Munkalap hossza	1000 mm
Sorozat	vario Basic

Magasság	850 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	600 kg
Lapvastagság	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

## Tartozék

Sarokmerezítő Típus 1	927122 1
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800
Hátfal / rakodópolcegyrészes Laphossz 1000 mm	927140 1000
Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 1000 mm	926081 1000