

Garant GRIDLINE

Vario Basic munkapad, hátfallal, magasság 850 mm, bükk-multiplex munkalap, Munkalap hossza: 1500mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 922024 1500 |
| GTIN | 4062406083182 |
| Árucikk kategória | 9GG |

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmervítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Plusz hátfal a teherbírás növeléséhez. A merevítéshez 1 × pár sarokmervítővel.

Tartalom:

2 × lábrész, 1 × pár sarokmervítő, 1 × két darabos hátfal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és lábrészek RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|-------------|
| Sorozat | vario Basic |
| Munkalap hossza | 1500 mm |
| Magasság | 850 mm |
| Súly | 68 kg |

| | |
|---|--|
| Munkalap vastagsága | 50 mm |
| Munkalap mélysége | 750 mm |
| Szerkezet kivitele | Acélszerkezet |
| Anyagvastagság | 1 mm |
| Munkapad magassága | 850 mm |
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán) | 600 kg |
| Lapvastagság | 50 mm |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája | Munkaasztal |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Lábrész Magasság 800 mm | 927000 800 |
| Hátfal / rakodópolcegyrészes Laphossz 1500 mm | 927140 1500 |
| Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 1500 mm | 926081 1500 |
| Sarokmervítő Típus 1 | 927122 1 |