

Garant GRIDLINE

**Vario Basic munkapad, hátfallal, magasság 850 mm, bambusz munkalap,  
Munkalap hossza: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922021 2000
GTIN	4062406083168
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítéssel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Plusz hátfal a teherbírás növeléséhez. A merevítéshez 1 × pár sarokmerezítéssel.

**Tartalom:**

2 × lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, 1 × két darabos hátfal, munkalap.

**Opcionális tartozék:**

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

**Szín:**

Ház és lábrészek RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtaókarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Sorozat	vario Basic
Magasság	850 mm
Súly	86 kg
Munkalap anyaga	Bambusz
Munkalap vastagsága	50 mm

Munkalap hossza	2000 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	600 kg
Lapvastagság	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

## Tartozék

Lábrész Magasság 800 mm	927000 800
Hátfal / rakodópolcegyrészes Laphossz 2000 mm	927140 2000
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
Munkalap vastagsága 50 mm keresztirányban ragasztott bambuszból Munkalap hossza 2000 mm	926001 2000