

Garant GRIDLINE

**Vario Basic munkapad, hátfallal, magasság 850 mm, sötét Eluplan munkalap,
Munkalap hossza: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922027 2000
GTIN	4062406083229
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Plusz hátfal a teherbírás növeléséhez. A merevítéshez 1 × pár sarokmerezítővel.

Tartalom:

2 × lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, 1 × két darabos hátfal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és lábrészek RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Munkalap anyaga	Eluplan
Magasság	850 mm
Sorozat	vario Basic
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkalap hossza	2000 mm

Súly	86 kg
Munkalap mélysége	750 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	600 kg
Lapvastagság	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

Tartozék

MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) Munkalap hossza 2000 mm	926241 2000
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
Hátfal / rakodópolcegyrészes Laphossz 2000 mm	927140 2000