

Garant GRIDLINE

**Vario Basic munkapad, hátfallal, magasság 950 mm, sötét Eluplan munkalap,
Munkalap hossza: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922037 2000
GTIN	4062406083311
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Plusz hátfal a teherbírás növeléséhez. A merevítéshez 1 × pár sarokmerezítővel.

Tartalom:

2 × lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, 1 × két darabos hátfal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és lábrészek RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Magasság	950 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkalap hossza	2000 mm
Sorozat	vario Basic
Munkalap mélysége	750 mm

Munkalap anyaga	Eluplan
Súly	87 kg
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	600 kg
Lapvastagság	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

Tartozék

MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) Munkalap hossza 2000 mm	926241 2000
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900
Hátfal / rakodópolcegyrészes Laphossz 2000 mm	927140 2000
Sarokmervítő Típus 1	927122 1