

Garant GRIDLINE

Vario Basic munkapad, hátfallal, magasság 950 mm, bükk-multiplex munkalap, Munkalap hossza: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922034 1000
GTIN	4062406083267
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Plusz hátfal a teherbírás növeléséhez. A merevítéshez 1 × pár sarokmerezítővel.

Tartalom:

2 × lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, 1 × két darabos hátfal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és lábrészek RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Munkalap hossza	1000 mm
Magasság	950 mm

Súly	51 kg
Sorozat	vario Basic
Munkalap vastagsága	50 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	600 kg
Lapvastagság	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

Tartozék

Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 1000 mm	926081 1000
Hátfal / rakodópolcegyrészes Laphossz 1000 mm	927140 1000
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900
Sarokmervítő Típus 1	927122 1