

Garant GRIDLINE

**Vario Basic munkapad, hátfallal, magasság 850 mm, sötét Eluplan munkalap,
Munkalap hossza: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922027 1500
GTIN	4062406083212
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmervítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Plusz hátfal a teherbírás növeléséhez. A merevítéshez 1 × pár sarokmervítővel.

Tartalom:

2 × lábrész, 1 × pár sarokmervítő, 1 × két darabos hátfal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és lábrészek RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Sorozat	vario Basic
Munkalap vastagsága	50 mm
Magasság	850 mm
Munkalap anyaga	Eluplan

Súly	68 kg
Munkalap hossza	1500 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	600 kg
Lapvastagság	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

Tartozék

MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) Munkalap hossza 1500 mm	926241 1500
Hátfal / rakodópolcegyrészes Laphossz 1500 mm	927140 1500
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800