

Garant GRIDLINE

Vario Basic munkapad, hátfallal, magasság 950 mm, bükk-multiplex munkalap, Munkalap hossza: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922034 1500
GTIN	4062406083274
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Plusz hátfal a teherbírás növeléséhez. A merevítéshez 1 × pár sarokmerezítővel.

Tartalom:

2 × lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, 1 × két darabos hátfal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és lábrészek RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Munkalap vastagsága	50 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Magasság	950 mm
Sorozat	vario Basic

Súly	69 kg
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	600 kg
Lapvastagság	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

Tartozék

Hátfal / rakodópolcegyrészes Laphossz 1500 mm	927140 1500
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900
Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 1500 mm	926081 1500