

Garant GRIDLINE

**Vario Basic munkapad, hátfallal, magasság 950 mm, bambusz munkalap,
Munkalap hossza: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922031 1500
GTIN	4062406083243
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Plusz hátfal a teherbírás növeléséhez. A merevítéshez 1 × pár sarokmerezítővel.

Tartalom:

2 × lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, 1 × két darabos hátfal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és lábrészek RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Munkalap hossza	1500 mm
Súly	69 kg
Munkalap mélysége	750 mm
Munkalap vastagsága	50 mm

Magasság	950 mm
Munkalap anyaga	Bambusz
Sorozat	vario Basic
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	600 kg
Lapvastagság	50 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

Tartozék

Sarokmerezítő Típus 1	927122 1
Munkalap vastagsága 50 mm keresztirányban ragasztott bambuszból Munkalap hossza 1500 mm	926001 1500
Hátfal / rakodópolcegyrészes Laphossz 1500 mm	927140 1500
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900