

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 16G házzal, magasság 850 mm, sötét Eluplan munkalap, 12x20G, Munkalap hossza: 1500/3mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922047 1500/3
GTIN	4062406083472
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 16G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 100, 150

Tartalom:

2 x lábrész, 1 x pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Magasság	850 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20

Fiókház magassága	400 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Sorozat	vario
Fiókház hasznos magassága	325 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Súly	92 kg
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Fiókház szélessége	400 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Fiókok száma	3
Fiókház mélysége	650 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75
fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927500 100
fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927500 150
Kivehető betét 2 kulccsal Zárszám Ho (3-jegyű) 003	950050 003
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/3	927300 400/3
Sarokmerezítő Típus 1	927122 1
MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) Munkalap hossza 1500 mm	926241 1500