

**Garant****Üregmaró 90°, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	211851 32/4
GTIN	4045197715111
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Nagyobb szerszám merevség a váltólapka és a lapkafészek közötti elfordulás elleni biztosítéknak köszönhetően.

Menetes csatlakozóval tetszőlegesen hosszabbítható.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 0,9 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Váltólapka csavar készlet	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Felfogó menet M	M16
Hozzávaló váltólapka	VDGT 11T2..
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	42 mm
Vágóélek száma Z	4
Ferde bemarkási hossz L az α <sub>max</sub> -hoz	28,4 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Interpolációs marás $a_p$	3,5 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	3,02 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	62 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Üregmaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219801
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,9 Nm	211750 0,9
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 7IP	674252 7IP