

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 16G házzal, magasság 850 mm, bükk-multiplex munkalap, 12x20G, Munkalap hossza: 2000/2mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922044 2000/2
GTIN	4062406083427
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles láb részek keresztmerezítéssel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerevítővel. A 16G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 150

Tartalom:

2 x láb rész, 1 x pár sarokmerevítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoporthoz.

Szín:

Ház, láb rész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosságot érdekében szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Munkalap mélysége	750 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg

Fiókház magassága	300 mm
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókház szélessége	400 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Súly	96 kg
Fiókház mélysége	650 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókház hasznos magassága	225 mm
Magasság	850 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Munkalap hossza	2000 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Sorozat	vario
Fiókok száma	2
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927500 150
fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75
Kivehető betét 2 kulccsal Zárszám Ho (3-jegyű) 003	950050 003
Sarokmerekítő Típus 1	927122 1
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800
Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 2000 mm	926081 2000
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927300 300/2