

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 16G házzal, magasság 950 mm, bükk-multiplex munkalap, 12×20G, Munkalap hossza: 1000/2mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922054 1000/2
GTIN	4062406083564
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles láb részek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 16G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 150

Tartalom:

2 × láb rész, 1 × pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház, láb rész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségcsökkentés miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Fiókház szélessége	400 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókok száma	2
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkalap hossza	1000 mm
Fiókház hasznos magassága	225 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Sorozat	vario
Súly	69 kg
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Fiókház magassága	300 mm
Magasság	950 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927500 150
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927300 300/2
Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 1000 mm	926081 1000
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900
Sarokmervítő Típus 1	927122 1