

Garant GRIDLINE

**Vario munkapad 16G házzal, magasság 950 mm, bükk-multiplex munkalap, 12x20G, Munkalap hossza: 1500/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922054 1500/2
GTIN	4062406083588
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 16G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magasság mm: 75, 150

**Tartalom:**

2 x lábrész, 1 x pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

**Opcionális tartozék:**

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

**Szín:**

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Munkalap vastagsága	50 mm
---------------------	-------

Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Munkalap mélysége	750 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Fiókok száma	2
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Fiókház mélysége	650 mm
Fiókház magassága	300 mm
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Súly	83 kg
Magasság	950 mm
Fiókház hasznos magassága	225 mm
Sorozat	vario
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókház szélessége	400 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad

**Tartozék**

fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927500 150
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927300 300/2
Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 1500 mm	926081 1500