

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 16G házzal, magasság 950 mm, bambusz munkalap, 12x20G, Munkalap hossza: 1000/3mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	922051 1000/3
GTIN	4062406083519
Árucikk kategória	9GG

Leírás

Kivitel:

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerevítővel. A 16G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 100, 150

Tartalom:

2 x lábrész, 1 x pár sarokmerevítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Sorozat	vario
Fiókház mélysége	650 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Fiókház hasznos magassága	325 mm
Fiókház szélessége	400 mm
Magasság	950 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Fiókok száma	3
Munkalap vastagsága	50 mm
Súly	79 kg
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Munkalap hossza	1000 mm
Fiókház magassága	400 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Munkalap vastagsága 50 mm keresztirányban ragasztott bambuszból Munkalap hossza 1000 mm	926001 1000
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900
Sarokmerevítő Típus 1	927122 1
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/3	927300 400/3
fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927500 100
fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927500 150
fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75