

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 16G házzal, magasság 950 mm, bükk-multiplex munkalap, 12x20G, Munkalap hossza: 1000/3mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922054 1000/3
GTIN	4062406083571
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerevítővel. A 16G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 100, 150

Tartalom:

2 x lábész, 1 x pár sarokmerevítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház, lábész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége	500 mm
Súly	79 kg
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókház magassága	400 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Fiókház hasznos magassága	325 mm
Munkalap hossza	1000 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Fiókház szélessége	400 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Magasság	950 mm
Sorozat	vario
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Fiókok száma	3
Munkalap vastagsága	50 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927500 150
fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927500 100
fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 1000 mm	926081 1000
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/3	927300 400/3