

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 16G házzal, magasság 950 mm, sötét Eluplan munkalap, 12x20G, Munkalap hossza: 2000/3mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922057 2000/3
GTIN	4062406083670
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 16G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 100, 150

Tartalom:

2 x lábész, 1 x pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoporthoz.

Szín:

Ház, lábész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Fiókház mélysége	650 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	12

Fiók hasznos szélessége	300 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Magasság	950 mm
Sorozat	vario
Fiókház hasznos magassága	325 mm
Fiókház magassága	400 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiókház szélessége	400 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Munkalap hossza	2000 mm
Fiókok száma	3
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Súly	107 kg
Munkalap mélysége	750 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927500 150
fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75
fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927500 100
MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) Munkalap hossza 2000 mm	926241 2000
Sarokmerevítő Típus 1	927122 1
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/3	927300 400/3
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900