

Garant GRIDLINE

**Vario munkapad 16G házzal, magasság 850 mm, bükk-multiplex munkalap, 12x20G, Munkalap hossza: 1000/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922124 1000/6
GTIN	4062406083724
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábreszek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 16G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magasság mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Tartalom:**

1 x lábresz, 1 x pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

**Opcionális tartozék:**

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoporthoz.

**Szín:**

Ház, lábresz és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Fiókház magassága	800 mm
Fiókok száma	6
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Fiókház szélessége	400 mm
Fiókház hasznos magassága	700 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Munkalap hossza	1000 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Súly	103 kg
Magasság	850 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Sorozat	vario
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad

**Tartozék**

fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927500 100
fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927500 150
fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75
fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927500 200
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 1000 mm	926081 1000
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 800/6	927300 800/6