

Garant GRIDLINE

**Vario munkapad 16G házzal, magasság 850 mm, bambusz munkalap, 12x20G, Munkalap hossza: 1500/7mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 922121 1500/7 |
| GTIN              | 4062406083717 |
| Árucikk kategória | 9GG           |

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 16G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magasság mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

**Tartalom:**

1 x lábrész, 1 x pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

**Opcionális tartozék:**

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

**Szín:**

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtaókarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Fiók hasznos szélessége | 300 mm |
| Fiókház szélessége      | 400 mm |

|   |  |
|---|--|
| Fiókok száma  | 7  |
| Fiókház magassága   | 800 mm   |
| Fiók hasznos mélysége G-ben   | 20   |
| Fiókok hasznos területe G-ben   | 12×20  |
| Fiók hasznos mélysége   | 500 mm   |
| Munkalap mélysége   | 750 mm   |
| Fiókház mélysége  | 650 mm   |
| Munkalap vastagsága   | 50 mm  |
| Fiókház hasznos magassága   | 700 mm   |
| Fiók hasznos szélessége G-ben   | 12   |
| Magasság  | 850 mm   |
| Sorozat   | vario  |
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán) | 800 kg   |
| Súly  | 123 kg   |
| Munkalap hossza   | 1500 mm  |
| Szerkezet kivitele  | Acélszerkezet  |
| Anyagvastagság  | 1 mm   |
| Munkapad magassága  | 850 mm   |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása   | 75 kg  |
| Lapvastagság  | 50 mm  |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen)   | 100 %  |
| Hengerzár   | Moduláris betét  |
| Szín kiválasztása   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum  | 12×20G   |
| Termék fajtája  | Munkapad   |

---

## Tartozék

---

|   |              |
|---|--------------|
| fiók Fiók előlap magasság 75 mm   | 927500 75    |
| fiók Fiók előlap magasság 200 mm  | 927500 200   |
| Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21  | 914227 KO21  |
| fiók Fiók előlap magasság 100 mm  | 927500 100   |
| 16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 800/7   | 927300 800/7 |
| Sarokmervítő Típus 1  | 927122 1     |
| Lábrész Magasság 800 mm   | 927000 800   |
| Munkalap vastagsága 50 mm keresztirányban ragasztott bambuszból Munkalap hossza 1500 mm | 926001 1500  |