

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, magasság 850 mm, bambusz munkalap, 20x20G, Munkalap hossza: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922521 2000
GTIN	4062406084066
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 125

Tartalom:

2 x lábrész, 1 x pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoporthoz.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Munkalap mélysége	750 mm
Fiókház hasznos magassága	125 mm

Magasság	850 mm
Súly	116 kg
Fiókház magassága	200 mm
Fiókok száma	1
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Sorozat	vario
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókház szélessége	600 mm
Munkalap hossza	2000 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800
Munkalap vastagsága 50 mm keresztirányban ragasztott bambuszból Munkalap hossza 2000 mm	926001 2000
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 200/1	927600 200/1
Sarokmerevítő Típus 1	927122 1