

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, magasság 850 mm, sötét Eluplan munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922527 1500
GTIN	4062406084110
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 125

Tartalom:

2 × lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókház magassága	200 mm

Fiókház mélysége	650 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Magasság	850 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiókház hasznos magassága	125 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Súly	102 kg
Munkalap mélysége	750 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókok száma	1
Sorozat	vario
Munkalap hossza	1500 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 200/1	927600 200/1
MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) Munkalap hossza 1500 mm	926241 1500
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800