

Garant GRIDLINE

**Vario munkapad 24G házzal, magasság 950 mm, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1500mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 922534 1500   |
| GTIN              | 4062406084172 |
| Árucikk kategória | 9GG           |

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magasság mm: 125

**Tartalom:**

2 × lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

**Opcionális tartozék:**

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

**Szín:**

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Fiókház hasznos magassága | 125 mm |
|---------------------------|--------|

|   |  |
|---|--|
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán) | 400 kg   |
| Magasság  | 950 mm   |
| Fiókok hasznos területe G-ben   | 20×20  |
| Fiókház mélysége  | 650 mm   |
| Fiók hasznos mélysége   | 500 mm   |
| Fiókok száma  | 1  |
| Fiók hasznos szélessége   | 500 mm   |
| Munkalap mélysége   | 750 mm   |
| Fiók hasznos mélysége G-ben   | 20   |
| Fiókház magassága   | 200 mm   |
| Sorozat   | vario  |
| Fiókház szélessége  | 600 mm   |
| Súly  | 103 kg   |
| Fiók hasznos szélessége G-ben   | 20   |
| Munkalap vastagsága   | 50 mm  |
| Munkalap hossza   | 1500 mm  |
| Szerkezet kivitele  | Acélszerkezet  |
| Anyagvastagság  | 1 mm   |
| Munkapad magassága  | 950 mm   |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása   | 75 kg  |
| Lapvastagság  | 50 mm  |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen)   | 100 %  |
| Hengerzár   | Moduláris betét  |
| Szín kiválasztása   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum  | 20×20G   |
| Termék fajtája  | Munkapad   |

**Tartozék**

|  |              |
|--|--------------|
| Fiók Fiók előlap magasság 125 mm                                   | 927800 125   |
| Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21                                   | 914227 KO21  |
| 24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 200/1                    | 927600 200/1 |
| Lábrész Magasság 900 mm  | 927000 900   |
| Sarokmervítő Típus 1   | 927122 1     |
| Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 1500 mm | 926081 1500  |