

Garant GRIDLINE

**Vario munkapad 16G házzal, magasság 950 mm, bambusz munkalap, 12×20G, Munkalap hossza: 1000/7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922131 1000/7
GTIN	4062406083816
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 16G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magasság mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**Tartalom:**

1 × lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

**Opcionális tartozék:**

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

**Szín:**

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Munkalap mélysége	750 mm
Fiókház szélessége	400 mm
Munkalap hossza	1000 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Fiókok száma	7
Magasság	950 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Súly	113 kg
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókház hasznos magassága	800 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Fiókház mélysége	650 mm
Fiókház magassága	900 mm
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Sorozat	vario
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad

**Tartozék**

fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927500 100
fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927500 200
fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75
fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927500 150
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900
Munkalap vastagsága 50 mm keresztirányban ragasztott bambuszból Munkalap hossza 1000 mm	926001 1000
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 900/7	927300 900/7
Sarokmervítő Típus 1	927122 1