

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 16G házzal, magasság 850 mm, sötét Eluplan munkalap, 12x20G, Munkalap hossza: 1500/6mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922127 1500/6
GTIN	4062406083786
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 16G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Tartalom:

1 x lábrész, 1 x pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Súly	117 kg
Fiókház magassága	800 mm

Fiók hasznos mélysége	500 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Sorozat	vario
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókház mélysége	650 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Fiókház szélessége	400 mm
Magasság	850 mm
Fiókház hasznos magassága	700 mm
Fiókok száma	6
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927500 100
fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75
fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927500 200
fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927500 150
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 800/6	927300 800/6
Sarokmerezítő Típus 1	927122 1
MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) Munkalap hossza 1500 mm	926241 1500