

Garant GRIDLINE

**Vario munkapad 16G házzal, magasság 950 mm, bambusz munkalap, 12x20G, Munkalap hossza: 1500/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922131 1500/6
GTIN	4062406083823
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 16G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magasság mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

**Tartalom:**

1 x lábrész, 1 x pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

**Opcionális tartozék:**

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

**Szín:**

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Fiók hasznos szélessége G-ben	12
-------------------------------	----

Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Fiókház szélessége	400 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Sorozat	vario
Fiókok száma	6
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Súly	121 kg
Fiókház hasznos magassága	800 mm
Magasság	950 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Fiókház mélysége	650 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókház magassága	900 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad

**Tartozék**

fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927500 150
fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927500 100
fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927500 125
fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75
fiók Fiók előlap magasság 250 mm	927500 250
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 900/6	927300 900/6
Munkalap vastagsága 50 mm keresztirányban ragasztott bambuszból Munkalap hossza 1500 mm	926001 1500
Sarokmerevítő Típus 1	927122 1
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900