

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 16G házzal, magasság 950 mm, bükk-multiplex munkalap, 12×20G, Munkalap hossza: 1000/7mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922134 1000/7
GTIN	4062406083854
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles láb részek keresztmerezítéssel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerevítővel. A 16G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Tartalom:

1 × láb rész, 1 × pár sarokmerevítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoporthoz.

Szín:

Ház, láb rész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségcsökkentés miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Fiókház magassága	900 mm
Munkalap hossza	1000 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiókok száma	7
Fiókház mélysége	650 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Magasság	950 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Sorozat	vario
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Fiókház szélessége	400 mm
Fiókház hasznos magassága	800 mm
Súly	113 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75
fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927500 200
fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927500 100
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927500 150
Sarokmerevítő Típus 1	927122 1
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 900/7	927300 900/7
Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 1000 mm	926081 1000