

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 16G házzal, magasság 950 mm, sötét Eluplan munkalap, 12x20G, Munkalap hossza: 1500/6mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922137 1500/6
GTIN	4062406083908
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 16G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Tartalom:

1 x lábrész, 1 x pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Fiókház hasznos magassága	800 mm
---------------------------	--------

Magasság	950 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Sorozat	vario
Súly	121 kg
Munkalap mélysége	750 mm
Fiókház magassága	900 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Munkalap hossza	1500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Fiókok száma	6
Fiókház mélysége	650 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Fiókház szélessége	400 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927500 150
fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927500 125
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75
fiók Fiók előlap magasság 250 mm	927500 250
fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927500 100
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900
MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) Munkalap hossza 1500 mm	926241 1500
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 900/6	927300 900/6