


Garant**SOGX 060305, HB6535, Típus: UNI**

Rendelési adatok

Rendelés száma	234042 UNI
GTIN	4062406082994
Árucikk kategória	21E

Leírás

Alkalmazható:

GARANT Power Drill 234000 – 234025 sz.

Ajánlás:

A 234015 és 234025 sz. tartóval való megfúrásakor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Előtolás f: 0,06 – 0,12 mm/ford.

Műszaki leírás

Sorozat	Power Drill
Típus	UNI
Cserék / élek száma	4
Bevonat	TiN
Váltólapka ISO kód	SOGX 060305
Minőség	HB6535
Szerszámanyag	HM

Előtolás f	0,06 – 0,12 mm/ford.
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	270 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	150 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		