

**Vlies csiszolószalag (A), 20×520 mm, Szemcseméret: 180****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 558481 180 |
| GTIN | 4045197719287 |
| Árucikk kategória | 52E |

Leírás**Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével; hosszú élettartam, **egyenletes felületi finis, csekély hőképződés.**

Felhasználás:

Előcsiszolt vagy kefézett felületek utáncsiszolásához a tartós és megismételhető eredmények érdekében. Vakrozda, enyhe szennyeződések és elszíneződések eltávolításához is alkalmas.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|----------|
| Finomsági fok | közepes |
| Szemcseméret | 180 |
| Festék | piros |
| Kivitel | A medium |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Csiszolószalag szélessége | 20 mm |
| Csiszolószalag hossza | 520 mm |
| Terméknév attribútum | 20×520 mm |
| Termék fajtája | Vlies csiszolószalag |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | feltételesen alkalmas | 15-20 m/s | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 10 m/s | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 10 m/s | P |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | 10 m/s | H |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | 10 m/s | H |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | 10 m/s | H |
| INOX | alkalmas | 10 m/s | |
| Ti | alkalmas | 10 m/s | |
| GG(G) | alkalmas | 10 m/s | K |
| CuZn | alkalmas | 10 m/s | N |
| Műanyag, GFK | alkalmas | 10 m/s | |
| Fa | alkalmas | 10 m/s | |
| Lakk | alkalmas | 10 m/s | |
| Uni | alkalmas | 10 m/s | |
| Szárász | alkalmas | | |