

Garant GRIDLINE

**Vario munkapad 24G házzal, magasság 850 mm, bambusz munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 2000/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922621 2000/3
GTIN	4062406084424
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magasság mm: 50, 75, 100

**Tartalom:**

2 × lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

**Opcionális tartozék:**

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoporthoz.

**Szín:**

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtaókarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókház magassága	300 mm

Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókház mélysége	650 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Fiókház hasznos magassága	225 mm
Fiókok száma	3
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Magasság	850 mm
Munkalap hossza	2000 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Sorozat	vario
Munkalap mélysége	750 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Súly	133 kg
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

---

## Tartozék

---

Fiók Fiók előlap magasság 50 mm	927800 50
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800
Sarokmerevítő Típus 1	927122 1
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927600 300/3
Munkalap vastagsága 50 mm keresztirányban ragasztott bambuszból Munkalap hossza 2000 mm	926001 2000