

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, magasság 850 mm, bambusz munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1000/3mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922621 1000/3
GTIN	4062406082000
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítéssel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerevítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 50, 75, 100

Tartalom:

2 × lábrész, 1 × pár sarokmerevítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtaókarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Munkalap mélysége	750 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Súly	105 kg
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókház hasznos magassága	225 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiókok száma	3
Sorozat	vario
Munkalap hossza	1000 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Fiókház magassága	300 mm
Magasság	850 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 50 mm	927800 50
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800
Sarokmerevítő Típus 1	927122 1
Munkalap vastagsága 50 mm keresztirányban ragasztott bambuszból Munkalap hossza 1000 mm	926001 1000
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927600 300/3