

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, magasság 850 mm, bambusz munkalap, 20x20G, Munkalap hossza: 1500/3mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922621 1500/3
GTIN	4062406084417
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 50, 75, 100

Tartalom:

2 x lábrész, 1 x pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Sorozat	vario
---------	-------

Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókház mélysége	650 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Fiókház hasznos magassága	225 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Súly	119 kg
Munkalap vastagsága	50 mm
Magasság	850 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiókok száma	3
Fiókház magassága	300 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 50 mm	927800 50
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927600 300/3
Munkalap vastagsága 50 mm keresztirányban ragasztott bambuszból Munkalap hossza 1500 mm	926001 1500