

Garant GRIDLINE

**Vario munkapad 24G házzal, magasság 950 mm, bambusz munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1000/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922631 1000/3
GTIN	4062406084493
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magasság mm: 50, 75, 100

**Tartalom:**

2 × lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

**Opcionális tartozék:**

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

**Szín:**

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Munkalap hossza	1000 mm
Fiókház magassága	300 mm
Sorozat	vario
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiókház hasznos magassága	225 mm
Súly	106 kg
Fiókház mélysége	650 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Munkalap mélysége	750 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiókok száma	3
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Magasság	950 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

## Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Fiók Fiók előlap magasság 50 mm	927800 50
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
Munkalap vastagsága 50 mm keresztirányban ragasztott bambuszból Munkalap hossza 1000 mm	926001 1000
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927600 300/3