

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, magasság 950 mm, bükk-multiplex munkalap, 20x20G, Munkalap hossza: 1000/4mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922674 1000/4
GTIN	4062406084707
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerevítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 50, 75, 75, 125

Tartalom:

2 x lábész, 1 x pár sarokmerevítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház, lábész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtaókarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Fiókház magassága	400 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Munkalap hossza	1000 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Súly	117 kg
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Sorozat	vario
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Magasság	950 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Fiókház hasznos magassága	325 mm
Fiókok száma	4
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125
Fiók Fiók előlap magasság 50 mm	927800 50
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 1000 mm	926081 1000
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927600 400/4