

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, magasság 950 mm, bambusz munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1000/4mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922671 1000/4
GTIN	4062406084677
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítéssel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerevítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 50, 75, 75, 125

Tartalom:

2 × lábész, 1 × pár sarokmerevítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház, lábész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségcsökkentés miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Fiókház szélessége	600 mm
Munkalap hossza	1000 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókház hasznos magassága	325 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiókok száma	4
Magasság	950 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókház magassága	400 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Súly	117 kg
Munkalap mélysége	750 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Sorozat	vario
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125
Fiók Fiók előlap magasság 50 mm	927800 50
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
Munkalap vastagsága 50 mm keresztirányban ragasztott bambuszból Munkalap hossza 1000 mm	926001 1000
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927600 400/4